

Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, Ø de fixação D1: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	300050 20
GTIN	4045197675446
Classe de artigo	32A

Descrição**Modelo:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	63 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	20
Ø de fixação D ₁	20 mm
Ø exterior D	52 mm
Alojamento	SK 30 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 30	308610 30
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 30	308785 30
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 30	308765 30
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 30	308760 30
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 20	309900 20