

**Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, Ø de fixação D1: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	300050 6
GTIN	4045197672896
Classe de artigo	32A

**Descrição****Modelo:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

**Descrição técnica**

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Projeção medida A	50 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	SK 30 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

## Acessórios

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 30	308760 30
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 30	308765 30
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 30	308610 30
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 30	308785 30
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 6	309900 6