

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	11 mm
Largura funcional $L_4$	20 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	13 mm
Código ISO do suporte	SVHBR/L 1616H11
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500