

Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 40 A = 100, Ø de fixação D1: 8mm



Dados do pedido

Número do pedido	300235 8
GTIN	4045197463326
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

GARANT –

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Ø de fixação D ₁	8 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	8
Ø exterior D	28 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 8	309900 8