

**Garant**


## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273835 20/3L  |
| GTIN             | 4045197612168 |
| Classe de artigo | 21W           |

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade. 12,5xw (**profundidade de incisão até 37,5 mm**)

### Instrução:

$\varnothing$  máximo =  $\varnothing$  da peça de trabalho limitado devido ao design.

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.

Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

## Descrição técnica

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Comprimento da cabeça $L_1$              | 54 mm                 |
| Parafuso                                 | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Largura funcional $L_4$                  | 21,5 mm               |
| Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$ | 37,5 mm               |
| Largura de incisão w                     | 3 mm                  |
| Comprimento total L                      | 113 mm                |
| Série                                    | Eco                   |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ø máximo                  | 75 mm                  |
| Largura da haste b        | 20 mm                  |
| Tipo de inserto           | direita                |
| Refrigeração interior     | sim                    |
| perfuração axial possível | não                    |
| Tipo de produto           | Suporte de torneamento |

---

## Acessórios

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Parafuso de aperto Tipo 6 | 279815 6 |
|---------------------------|----------|