

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261106 20/16 |
| GTIN | 4045197655493 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Parafuso para calço | 269013 2 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 16 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. |
| Código ISO do suporte | SVHBR/L 2020K16 |
| Calço | 269005 8 |
| Tamanho da placa | 16 mm |
| Tamanho da haste | 20 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 |
| Largura funcional L ₄ | 25 mm |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Parafuso para calço Tipo 2 | 269013 2 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2 | 269028 2 |
| Calço Tipo 8 | 269005 8 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |