

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da haste	25 mm
Calço	269005 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Parafuso para calço	269013 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	33 mm
Código ISO do suporte	SVJBR/L 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calço Tipo 8	269005 8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500