

**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade. 12,5xw (**profundidade de incisão até 37,5 mm**)

### Instrução:

$\varnothing$  máximo =  $\varnothing$  da peça de trabalho limitado devido ao design.

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.

Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

## Descrição técnica

Largura funcional $L_4$	26,5 mm
Largura de incisão w	3 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	54 mm
Parafuso	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	37,5 mm
Comprimento total L	125,5 mm
Série	Eco

Ø máximo	75 mm
Largura da haste b	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 6	279815 6
---------------------------	----------