

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional $L_4$ dos suportes neutros	12,5 mm
Parafuso para calço	269013 2
Projeção $L_1$ dos suportes neutros	39 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	SVVBN 2525M16
Tamanho da placa	16 mm
Calço	269005 8
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Tamanho da haste	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calço Tipo 8	269005 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500