


Garant


Dados do pedido

Número do pedido	273830 20/2
GTIN	4045197515933
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Instrução:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

A partir de 6 mm de largura de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho com $t_{\text{máx}}$ ($5 \times$ largura de incisão). Pode causar a formação de estrias. Sem estrias até $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Parafuso	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Largura de incisão w	2 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx}}$	10 mm
Comprimento da cabeça L_1	33,5 mm
Largura funcional L_4	21,5 mm
Comprimento total L	92,5 mm
Série	Eco
Largura da haste b	20 mm
Tipo de inserto	direita

Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 6	279815 6
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25