

Mandril de superfície forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de fixação D1: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	300230 12
GTIN	4045197282934
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

GARANT –

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	12
Ø de fixação D ₁	12 mm
Projeção medida A	100 mm
Ø exterior D	42 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
	308801 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40

308620 40

Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40

308625 40

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40

308610 40

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40

308830 40

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40

308660 40

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M

308670 40M

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 12

309900 12