

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261107 16/11
GTIN	4045197655721
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Comprimento da cabeça L ₁	13 mm
Código ISO do suporte	SVHBR/L 1616H11
Tamanho da haste	16 mm
Largura funcional L ₄	20 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500