

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261106 12/11  |
| GTIN             | 4045197655462 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Tamanho da haste                                 | 12 mm                             |
| Pastilha de corte reversível adequada            | VB.. 1103..                       |
| Código ISO do suporte                            | SVHBR/L 1212F11                   |
| Largura funcional L <sub>4</sub>                 | 16 mm                             |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>             | 13 mm                             |
| Tamanho da placa                                 | 11 mm                             |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22                         |
| Comprimento total L                              | 80 mm                             |
| Norma  | DIN ISO 5610                      |
| Tipo de inserto                                  | direita                           |
| Refrigeração interior                            | não                               |
| Ângulo de ajuste $\kappa$                        | 107,5 grau                        |
| Aplicação  | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação  | Faceamento                        |
| Tipo de produto                                  | Suporte de torneamento            |

---

**Acessórios**

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8                                    | 674248 TX8 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22  | 269028 22  |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |