

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional $L_4$ dos suportes neutros	6 mm
Comprimento total $L$ dos suportes neutros	80 mm
Tamanho da haste	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	SVVBN 1212F11
Projeção $L_1$ dos suportes neutros	18,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500