

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A16Q SVQBR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	21 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L_1	16,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Desvio central L_3	11 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
