

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SVQBR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Código ISO do suporte	A20R SVQBR/L11
Desvio central L_3	13 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L_1	20,5 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22

269028 22

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8