

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L_1	16,5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	21 mm
Desvio central L_3	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Código ISO do suporte	A16Q SVQBR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
