



Dados do pedido

Número do pedido	086472 M30
GTIN	2050001741806
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Comprimento de rosca porca E	24 mm
Ø exterior do anel B	108 mm
Ø da rosca	M30
Ø do colar base C	65 mm
Ø interior do anel A	60 mm
Altura total F	109 mm
Peso	1,7 kg
Comprimento da rosca	45 mm

Medida D	24 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	12 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal