

Mandril de superfície forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de fixação D1: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	300270 12
GTIN	4045197283016
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

GARANT –

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	12 mm
Projeção medida A	130 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	12
Ø exterior D	42 mm
Alojamento	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹

Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
	308615 40

Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40

308605 40

Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40

308630 40

Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40

308700 40

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40

308610 40

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 12

309900 12