

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Código ISO do suporte	A25R SVQBR/L16
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	23 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500