

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270400 4,4/0,5
GTIN	4045197467409
Classe de artigo	211

Descrição

Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Ø mínimo $D_{\min.}$	4,4 mm
Distância entre faces da ponta da rosca Y	0,4 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	1,9 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Avanço mínimo $h_{\min.}$	0,29 mm
Ø da haste d	4 mm
Série	Micro
Projeção L_1	16 mm
Atributo do nome do produto	$L_1 = 16$ mm
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF
Tipo de produto	Inserto para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		