

Mandril de superfície forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de fixação D1: 18mm**Dados do pedido**

Número do pedido	300270 18
GTIN	4045197283047
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

GARANT –

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	16
Projeção medida A	130 mm
Ø de fixação D ₁	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Alojamento	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹

Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de aperto selado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 16	309900 16