

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273861 25/4
GTIN	4045197582072
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Instrução:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

Descrição técnica

Largura de incisão w	4 mm
Parafuso	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Largura funcional L_4	26,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	48 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	28 mm
Comprimento total L	119,5 mm
Série	Eco
Largura da haste b	25 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 6	279815 6
Parafuso de aperto Tipo 7	279815 7
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30