

**Pastilha de corte reversível CNMG para acabamento 50 unidades, HB7010-2, Tamanho: 09T304****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2403 09T304
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p máx.	3,25 mm
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p mín.	0,25 mm
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
#Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	170 - 500 mm/min
Índice	250050 HB7010-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
N.º peças	50
Tipo	HB7010-2
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	SS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG2403 09T304
