

Garant**Pastilha de corte reversível CNMG para acabamento 50 unidades, HB7130-2, Tamanho: 09T308****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2904 09T308
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Revestimento	revestido
N.º peças	50
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p máx.	3:25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Índice	250052 HB7130-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p mín.	0,55 mm
Aplicação principal	M
#Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 270 mm/min
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7130-2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	VS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG2904 09T308