

**Pastilha de corte reversível SCMT para processamento médio 50 unidades, HBT020, Tamanho: 09T304****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3943 09T304
GTIN	4067263093480
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 mm/min
#Raio do canto	0,4 mm
N.º peças	50
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Aplicação principal	P
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Índice	260791 HBT020
Revestimento	TiCN
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,25 mm
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	4
Tipo	HBT020
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	PM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3943 09T304