

**Pastilha de corte reversível WNMG para desbaste 50 unidades, HB7010-2,
Tamanho: 080408****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2495 080408
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p máx.	2,75 mm
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	6
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
#Raio do canto	0,8 mm
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Índice	252208 HB7010-2
Profundidade de corte a_p mín.	0,55 mm
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 415 mm/min
N.º peças	50
Tipo	HB7010-2
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	SG
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG2495 080408
