

Garant**Pastilha de corte reversível KNUX para processamento médio 50 unidades, HB7130-2, Tamanho: 160410R****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2937 160410R
GTIN	4067263094524
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Índice	251036 HB7130-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
#Raio do canto	1 mm
N.º peças	50
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 mm/min
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410R
Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,65 mm
Revestimento	revestido

Ficha de dados

Aplicação principal	M
Tipo	HB7130-2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	VM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG2937 160410R