

Garant**Pastilha de corte reversível RCMX para processamento médio 30 unidades, HB7130-2, Tamanho: 1003****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3526 1003
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,5 mm
Revestimento	revestido
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Tolerância	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicação principal	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	RCMX 1003
Número de trocas/cortes	4
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Material de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 mm/min
Índice	260640 HB7130-2

Ficha de dados

N.º peças	30
Tipo	HB7130-2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	VM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3526 1003