

**VBMT 160404, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 140 m/min
Quebra-aperas	HQ
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar