

VBGT 110302, Tipo: HU7310**Dados do pedido**

Número do pedido	261222 HU7310
GTIN	4045197696212
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	AM
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	N
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBGT 110302

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar