

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273861 20/3   |
| GTIN             | 4045197582034 |
| Classe de artigo | 21W           |

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

### Instrução:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

## Descrição técnica

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Comprimento da cabeça $L_1$              | 36,5 mm               |
| Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$ | 21 mm                 |
| Largura funcional $L_4$                  | 21,5 mm               |
| Largura de incisão $w$                   | 3 mm                  |
| Parafuso                                 | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Comprimento total $L$                    | 95,5 mm               |
| Série                                    | Eco                   |
| Largura da haste $b$                     | 20 mm                 |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo de inserto           | esquerda               |
| Refrigeração interior     | sim                    |
| perfuração axial possível | não                    |
| Tipo de produto           | Suporte de torneamento |

## Acessórios

|  |             |
|--|-------------|
| Parafuso de aperto Tipo 6  | 279815 6    |
| lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50         | 659874 50   |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659906 1600 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659957 1600 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25                                    | 674248 TX25 |