

VB.T 160404, Tipo: HU7310**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261232 HU7310 |
| GTIN | 4045197696250 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 350 - 600 m/min |
| Condição de corte | contínuo |
| Quebra-aperas | AM |
| Avanço f | 0,05 - 0,5 mm/U |
| Profundidade de corte a_p | 0,1 - 4 mm |
| Aplicação principal | N |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Tipo | HU7310 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Revestimento | sem revestimento |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VBGT 160404 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Tolerância | G |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |