

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L_4	20 mm
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Código ISO do suporte	SVHCR/L 1616H11
Comprimento da cabeça L_1	13 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500