

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	21,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L <sub>4</sub>	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Tamanho da haste	12 mm
Código ISO do suporte	SVJCR/L 1212F11
Comprimento total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---