

VB.T 160408, Tipo: HB7310**Dados do pedido**

Número do pedido	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	N
Quebra-aperas	AM
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBGT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar