

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Código ISO do suporte	SVHCR/L 1212F11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L ₄	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	80 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500