

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 2
Código ISO do suporte	SVJCR/L 2020K16
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Comprimento da cabeça L ₁	29,5 mm
Calço	269005 8
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 8	269005 8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500