

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261312 16/11
GTIN	4045197653819
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	21,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Código ISO do suporte	SVJCR/L 1616H11
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500