

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L_4	25 mm
Tamanho da haste	20 mm
Código ISO do suporte	SVHCR/L 2020K11
Comprimento da cabeça L_1	17 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500