



## Dados do pedido

Número do pedido	086472 M42
GTIN	2050001757920
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

### Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Ø da rosca	M42
Comprimento de rosca porca E	30 mm
Ø exterior do anel B	144 mm
Peso	4,15 kg
Ø interior do anel A	80 mm
Altura total F	147 mm
Ø do colar base C	85 mm
Comprimento da rosca	63 mm

Medida D	32 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	24 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal