

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	SVJCR/L 2525M11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da placa	11 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	26 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500