

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	15 mm
Código ISO do suporte	SVHCR/L 2020K16
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da haste	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 8
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 8	269005 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500