

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Código ISO do suporte	SVHCR/L 1212F11
Largura funcional L_4	16 mm
Comprimento da cabeça L_1	13 mm
Comprimento total L	80 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500