

**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	11 mm
Largura do pescoço $L_4$	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	AH20Q SVJCR/L11
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	38 mm
Desvio central $L_3$	4,6 mm
Comprimento total $L$	180 mm
Altura de fixação $L_2$	19 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	142 grau
Ø haste $D_s$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500