



Dados do pedido

Número do pedido	086472 M6
GTIN	2050001757999
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Ø exterior do anel B	45 mm
Ø do colar base C	25 mm
Peso	0,09 kg
Altura total F	45 mm
Comprimento de rosca porca E	10 mm
Ø interior do anel A	25 mm
Ø da rosca	M6
Comprimento da rosca	13 mm

Medida D	10 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	0,4 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal