

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso para calço	269013 2
Largura funcional $L_4$ dos suportes neutros	12,5 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Código ISO do suporte	SWCN 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Projeção $L_1$ dos suportes neutros	38 mm
Tamanho da placa	16 mm
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 8
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 8	269005 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500