

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	44 mm
Desvio central L ₃	3,5 mm
Código ISO do suporte	AH25R SVJCR/L16
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Largura do pescoço L ₄	14,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	28 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L ₂	24 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D ₅	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500