

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	21 mm
Código ISO do suporte	AH16Q SVUCR/L11
Desvio central $L_3$	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça $L_1$	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação $L_2$	15 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500