

Alojamento Whistle-Notch Forma ADB, SK 40 curto, Ø de fixação D1: 12mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 300430 12 |
| GTIN | 4045197284433 |
| Classe de artigo | 31A |

Descrição**Modelo:**

Com parafuso de batente. Hastes torneadas (funcionamento suave!). Com RFID/ perfuração Balluffchip.

Vantagem:

A ferramenta é fixada lateralmente com o parafuso de aperto e apoiada por trás com o parafuso de batente. Isto resulta numa fixação sem folga e numa operação de baixa vibração.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica e superfície de aperto inclinada (2°) conforme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

· **A perda de comprimento devido à retificação frontal das brocas pode ser corrigida através do ajuste axial do comprimento no alojamento de ferramentas.**

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

| | |
|--|-------------|
| Projeção medida A | 50 mm |
| Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 |
| Ø de fixação D ₁ | 12 mm |
| Ø exterior D | 42 mm |
| Alojamento | SK 40 curto |

| | |
|---|---------------------------------|
| Norma | DIN 6359 |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 25000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 3 µm |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |

Acessórios

| | |
|---|-----------|
| Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40 | 308760 40 |
| Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40 | 308765 40 |
| Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40 | 308610 40 |
| Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40 | 308600 40 |
| Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40 | 308605 40 |
| Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40 | 308625 40 |
| Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40 | 308620 40 |
| Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40 | 308650 40 |
| Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40 | 308660 40 |
| Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40 | 308630 40 |
| Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40 | 308820 40 |
| Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40 | 308802 40 |
| Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40 | 308640 40 |
| Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B indicado para cone SK 40 | 308615 40 |
| | 308801 40 |

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40

308830 40

Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M

308670 40M

Parafuso de aperto especial sem rosca internavado indicado para cone SK 40

308700 40

Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40

308795 40

Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40

308785 40

Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40

308740 40

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40

308635 40

Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40

308790 40

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 12

309900 12